

PHILIPS

Стенна лампа Bridge
15 W E27 без крушка

Ecomoods

Без лампа

Антрацит

Сензор; Водоустойчиво



8719514385429



Пестите със стил

Наслаждавайте се на спокойните вечери в градината с това елегантно антрацитно сиво осветление за стена Philips със сензор за движение. То ви приветства с топла бяла светлина, когато се прибирате у дома. Създайте възхитителна атмосфера, съчетана с красотата на архитектурния дизайн.

Подходящите светлинни решения

- Изключително дълъг живот на лампата
- Пестене на енергия

Внесете стил в градината си

- Стилен съвременен дизайн за вашата градина
- Усет към детайла, изработка от първокласни и елегантни материали
- Множество различни приложения
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Внесете удобство в живота си

- Приветливо топло бяло сияние

Специални характеристики

- IP 44, проектирано за използване на открито
- Приветлива и успокояваща светлина

Акценти

Изключително дълъг живот на лампата



В комплекта е включена лампа Philips с изключително дълъг експлоатационен срок, до 20 000 часа.

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Стилен съвременен дизайн

Съвременният дизайн на Philips е стилен, но без да се натрапва, красив и през деня, и през нощта, но без да доминира във вашата градина или тераса. Имате пълна гама осветителни тела, от която да изберете дизайн – няма как да не намерите нещо, което да пасва на вашето външно пространство и вкус.

Усет към детайла



Всеки един продукт е конструиран от висококачествени компоненти и устойчиви на износване материали като лят алуминий и неръждаема стомана.


Няколко приложения

Идеално външно осветление за градината, терасата, пътеката на двора или балкона, серията осветителни тела Philips – стенни, стоящи и за таван – създават уютна и отпускаща атмосфера и спокойствието да виждате добре след залез слънце. Също така ви дава сигурността, че можете да виждате спокойно по тъмно.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Приветлива топла бяла светлина



Осветителните тела за използване на открито на Philips е гама осветителни тела за външно приложение, излъчващи чудесна мека и приветлива светлина. Цветната температура на светлината е 2700 келвина. С тяхната изобилна светлина можете да използвате външните си пространства вечер така, както желаете, и да сте спокойни, знаейки, че сте защитени и в безопасност през нощта.

Проектирани за използване на открито



Защитата IP44 означава, че са проектирани за използване на открито, така че можете да сте сигурни, че външните осветителни тела ще осветяват градината ви и в дъжд, и в сняг, и в сухо време.

Приветлива и успокояваща светлина

Сензорът за движение включва светлината автоматично, когато пристигнете у дома или ако отвън има човек.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,060 kg
- Обща височина: 245 mm
- Обща дължина: 118 mm
- Обща ширина: 101 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514385429
- Нето тегло: 1,07 kg
- Брутно тегло: 1,31 kg
- Височина: 26,5 cm
- Дължина: 11,8 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.278

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com