

# PHILIPS

## LED тръба EM T8

LED

600mm

4000K

G13



8720169204867



# Издръжливо LED целево осветление с високо качество

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 60% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 35 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 35 години.

### Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Проектиран да работи с електромагнитни баласта.

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява над 60% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи  
Дълъг полезен живот от 35 000 часа  
Съвместим с електромагнитен баласт

## Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 200 000
- Номинален живот: 35 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 900 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 112 lm/W

### Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

### Информация за опаковката

- EAN: 8720169204867
- EOC: 872016920486700
- Заглавие на продукта: LED T8 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: AC 220-240 V
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 8

### Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 604 mm
- Обща дължина: 604 mm
- Обща ширина: 28 mm

### Сервиз

- Гаранция: 2 години

### Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1827697

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169204867
- Нето тегло: 0,12 kg
- Брутно тегло: 0,15 kg
- Височина: 3,1 cm
- Дължина: 66,8 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.490

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)