

PHILIPS

LED тръба EM T8

Изключителна
ефективност

1500mm

6500K

G13 ROT



8720169205024



Издръжливо светодиодно насочено осветление с отлично качество на светлината

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 70% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 50 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 50 години.

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Проектиран да работи с електромагнитни балласти.

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Спестява над 70% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи
Дълъг полезен живот от 50 000 часа
Съвместим с електромагнитен баласт

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13 ROT
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 200 000
- Номинален живот: 50 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 160 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 6500 K
- Номинален светлинен поток: 3700 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 865 | CCT of 6500K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 185 lm/W

Разни

- Маркировки за одобрение: Съответствие с RoHS, Маркировка CE, Сертификат KEMA Keur, Сертификат ENEC
- LED Innovations: UltraEfficient

Информация за опаковката

- EAN: 8720169205024
- EOC: 872016920502400
- Заглавие на продукта: LED T8 1500mm 20W G13 CDL EELB 1CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9
- Напрежение: 220-240 V
- Консумация на електроенергия: 20

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 1 514 mm
- Обща дължина: 1 514 mm
- Обща ширина: 28 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Работна честота: 50-60

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169205024
- Нето тегло: 0,27 kg
- Брутно тегло: 0,33 kg
- Височина: 157,7 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.466

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com