

PHILIPS

Лампа тип „Глобус“ 75
W G95 E27

Светодиодно осветление
Smart

Интелигентна бяла лампа с
възможност за настройване на
нюанс

До 1055 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169303058



Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Светодиодните лампи Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на матовите традиционни лампи.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: G95
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Безжично димиране
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 13,9 cm
- Тегло: 0,09 kg
- Ширина: 9,5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000 h

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: Моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 75 mA
- Ефикасност: 95 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Заглавие на продукта: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Мощност: 11 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 13,9 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000 h
- Обявен светлинен поток: 1055 lm
- Обявена мощност: 11 W

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1877821
- Справка за измерване на поток: Sphere

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169303058
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,21 kg
- Височина: 18,5 cm
- Дължина: 10,5 cm
- Ширина: 10,5 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.111

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com