

PHILIPS

Лампа 120 W A67
E27

LED

2700 K

2000 lm

15 000 ч.



8721103055675



Ярко светодиодно осветление

Светодиодните лампи Philips осигуряват висококачествена светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си

форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 180 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 2000 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 105 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8721103055675
- EOC: 872110305567500
- Заглавие на продукта: LED 120W A67 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 120 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 19 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 128 mm
- Обща дължина: 128 mm
- Обща ширина: 68 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 2173058

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8721103055675
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,08 kg
- Височина: 16,2 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.251

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com