

PHILIPS

Réflecteur PAR20
E26 x3, 50 W

DEL

2 200 à 2 700 K

500 lm

25 000 h

Gradation

046677570835



Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

La diminution de l'intensité lumineuse n'est pas la même pour toutes les DEL. Les ampoules à éclairage directionnel à DEL PAR30L Philips à intensité variable et à éclat chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en émettant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante et sans lueur chaleureuse.

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable
- À allumage instantané

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

À allumage instantané

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8,35 cm
- Largeur: 6,4 cm

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Lumière chaude

Autres caractéristiques

- Efficacité: 90 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677570835
- EOC: 570838
- Titre du produit: 5.5PAR20/PER/927-22/F40/WG/G/T20 4/3CT

Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120 V
- Puissance: 5,5 W
- Équivalence en watts: 50 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8,35 cm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 800 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677570835
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,42 kg
- Hauteur: 12,1 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 15,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003026735



Date de publication :
2024-04-25
Version: 0.30

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com