

# PHILIPS

Ampoule transparente à filament A19 E26 de 60 W (2)

DEL


2 200 à 2 700 K

800 lm

15 000 h

Gradation

046677574437



## Bénéficiez d'une lumière DEL blanche chaleureuse à intensité variable

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules à incandescence transparentes traditionnelles.

### Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

### La lumière au-delà de l'illumination

- S'adoucit en un éclat chaleureux

### Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Une lumière qui restitue les couleurs authentiques

046677574437

**Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée  
ou non**

- DEL en verre classique

# Caractéristiques

## Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## S'adoucit en un éclat chaleureux

Cette ampoule à intensité variable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse de 2 200 K à un éclairage de 2 700 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

## Une lumière qui restitue les couleurs authentiques



Voyez la couleur réelle de vos vêtements lorsque vous choisissez une tenue dans votre garde-robe – vous pouvez appairer une robe rouge et des chaussures rouges en toute confiance et être sûre que les couleurs s'harmonisent parfaitement.

## Concept de verre transparent

L'apparence que vous adorez, la performance que vous attendez. Des styles classiques en verre transparent qui reproduisent l'éclairage étincelant des ampoules traditionnelles s'adaptent à merveille dans toute votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927-922 | CCT of 2700K-2200K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 100

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Lumière chaude

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574437
- EOC: 574434
- Titre du produit: 8A19/PER/UD/CL/G/E26/WGD4/2PFT20

## Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 60
- Consommation: 8

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 10,5 mm
- Longueur hors-tout: 10,5 mm
- Largeur hors-tout: 6 mm

## Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

## L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

## Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677574437
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :  
2026-06-10  
Version: 0.97

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)