

PHILIPS

Éclairage directionnel
PAR16 GU10 de 75 W x3

DEL

2 700 - 2 200 K

650 lm

25 000 h

Gradation

046677590741



Éclairage directionnel à DEL à intensité réglable à faisceau lumineux concentré

Tous les éclairages à DEL n'ont pas la même intensité lumineuse. Les ampoules à éclairage directionnel à DEL MR16 à intensité réglable de Philips avec effet chaleureux fonctionnent comme des ampoules halogènes en émettant des tons plus chaleureux lorsque la lumière est tamisée. D'autres ampoules à DEL diffusent tout simplement une lumière moins éclatante sans la lueur chaleureuse.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un réflecteur halogène

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

À allumage instantané

Remplace un réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, ce réflecteur à DEL moderne constitue une solution d'éclairage contemporaine à basse consommation, idéal pour remplacer les réflecteurs halogènes classiques.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: GU10
- Intensité variable: Oui
- Fini des ampoules: Transparent
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 35 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 650 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 118 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677590741
- EOC: 590745
- Titre du produit: 5.5GU10/LED/UD27-22/F35/G/WG/3CT

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 75 W
- Consommation: 5,5 W

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 54 mm
- Longueur hors-tout: 54 mm
- Largeur hors-tout: 50 mm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 750 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? Yes

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677590741
- Poids net: 0,16 kg
- Poids brut: 0,19 kg
- Hauteur: 12,2 cm
- Longueur: 5,6 cm
- Largeur: 13,1 cm



Date de publication :
2026-01-31
Version: 0.89

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com