

PHILIPS

Ampoule transparente à
filament B11 E12 de 60 W
(2)

Ultra efficace

2 700 K

510 lm

50000 h

Gradation

046677592479



Notre DEL la plus durable et la plus économe en énergie

Les lampes à DEL ultra efficaces de Philips offrent une belle lumière et durent exceptionnellement plus de 45 ans, avec une économie d'énergie significative de 40 %. Réduisez la fréquence de remplacement des lampes et profitez d'une lumière douce pour les yeux grâce à notre conception digne de confiance ConfortVisuel

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Conçu pour durer plus longtemps et économiser plus d'énergie

- Ampoule longue durée, jusqu'à plus de 45 ans

À intensité réglable (lampes à DEL)

- À intensité réglable (lampes à DEL)

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Ampoule longue durée, jusqu'à plus de 45 ans



Évitez de vous tracasser à remplacer fréquemment vos ampoules. Grâce à une durée de vie de plus de 50 000 heures, nos DEL ultra efficaces durent 3,5 fois plus longtemps que les DEL Philips standard, afin que vous puissiez profiter d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 45 ans.

À intensité réglable (lampes à DEL)



Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité pour créer l'ambiance souhaitée tout en douceur. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable afin de vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E12
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 100 000
- Plage de températures ambiantes: De -20 à 40 °C
- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 510 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Température de couleur proximale (nom.): 2700
- Flux lumineux : 510 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 170

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: UltraEfficient
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677592479
- EOC: 592477
- Titre du produit: 3B11/UE/927/CL/G/E12/D T20 4/2PF CA

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.7

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 60
- Consommation: 3

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 98 mm
- Longueur hors-tout: 98 mm
- Largeur hors-tout: 35 mm

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL
- Intensité variable: Uniquement avec certains gradateurs
- Culot-Base: E12
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? No

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677592479
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 10 cm



Date de publication :
2026-03-21
Version: 0.202

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com