

PHILIPS

Lanternes sur socle
Blaise/lumières d'allée
1,5 W

Éclairage solaire ultra
efficace

3 000 K

Anthracite

Connectable; capteur; solaire;
résistant à l'humidité



046677607265



Lampe de jardin solaire durable pour toutes les saisons

Philips a développé une lampe solaire extérieure à DEL UltraEfficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, diminuer le gaspillage de matériaux et baisser la consommation d'énergie. Avec une incroyable durée de vie de 50 000 heures, il dure plus de 5 fois plus longtemps que les équivalents de lampes extérieures à DEL Philips. Juste ce qu'il faut pour une planète plus durable.

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures

Première qualité

- Conception durable avec revêtement PowerShield

Conçu pour l'extérieur

- IP44 - à l'épreuve des intempéries

046677607265

Caractéristiques spéciales

- Éclairage à luminosité double

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche éclatante (3 000 K)

Caractéristiques

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ces lampes peuvent donc être facilement positionnées et repositionnées dans votre jardin ou autre espace extérieur.

Longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures



La lampe à DEL fiable de haute qualité est conçue pour durer jusqu'à 50 000 heures. Vous pouvez ainsi dormir tranquille en sachant que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en ayant la lumière d'ambiance parfaite chez vous.

Conception durable



Protégé par PowerShield Pour garder vos lumières extérieures en excellent état, nous utilisons un revêtement en poudre haute performance alimenté par Interpon, une marque AkzoNobel. Plus résistant que les peintures traditionnelles, il protège contre la décoloration, les rayures, les bosses et la rouille pour une beauté et une performance durables.

IP44 - à l'épreuve des intempéries




Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice IP44 signifie qu'elle a été certifiée pour offrir une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Éclairage à luminosité double

Créez une ambiance flexible et attrayante grâce à la fonction de luminosité double. La lumière s'atténue en cas d'inactivité et s'éclaire automatiquement quand des personnes sont présentes, offrant ainsi le bon niveau de lumière quand vous en avez besoin.

Lumière blanche éclatante (3 000 K)



Saviez-vous que différentes nuances de lumière blanche sont identifiées par différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Des températures plus basses produisent une lumière blanche chaleureuse et confortable, tandis que des températures de couleur plus élevées produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000K.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non

Conception et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériau: Métal, Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Garantie de 5 ans sur le module à DEL: Oui
- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- Détecteur crépusculaire: Oui
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Centre de table: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 120
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Lanternes sur socle/lumières d'allée
- EyeComfort: Non
- Innovations en matière de DEL: UltraEfficient
- Caractéristiques supplémentaires: Connectable, Capteur, Solaire, Résistant à l'eau

Consommation

- Puissance: 1,5 W
- Consommation: 1,5 W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,53 kg
- Hauteur totale: 690 mm

Service

- Garantie: 5 ans

Fiche technique

- Flux lumineux total du luminaire: 250/20
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: 3000
- Alimentation principale: 4 CC
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: B
- Code IP: IP44 | Protection des fils et résistant aux éclaboussures
- Catégorie de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systemes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677607265
- Poids net: 0,53 kg
- Poids brut: 0,69 kg
- Hauteur: 37,5 cm
- Longueur: 14,5 cm
- Largeur: 18,5 cm



Date de publication :
2026-04-18
Version: 0.83

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.