

PHILIPS

Lanternes sur socle Radii/
lumière d'allée 1,3 W

Luminaires pour l'extérieur

3 000 K

Noir

Connectable; capteur; solaire;
résistant à l'humidité



046677607272



Notre lampe à DEL la plus écoénergétique à ce jour

Philips a développé une lampe solaire extérieure à DEL UltraEfficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, diminuer le gaspillage de matériaux et baisser la consommation d'énergie. Avec une incroyable durée de vie de 50 000 heures, il dure plus de 5 fois plus longtemps que les équivalents de lampes extérieures à DEL Philips. Juste ce qu'il faut pour une planète plus durable.

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Éclairage solaire ultra efficace

Apportez le design dans votre jardin

- Optez pour des lanternes sur socle d'extérieur

Lampe à DEL avancée

- Garantie de 5 ans sur le système à DEL

046677607272

Conçu pour l'extérieur

- IP44 - à l'épreuve des intempéries

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche éclatante (3 000 K)

Caractéristiques

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ces lampes peuvent donc être facilement positionnées et repositionnées dans votre jardin ou autre espace extérieur.

Éclairage solaire ultra efficace



Grâce au système solaire ultra efficace de Philips, ces luminaires peuvent fournir jusqu'à 40 heures de lumière lorsque la batterie est complètement chargée. Profitez d'une lumière éclatante toute la nuit, même par mauvais temps ou par temps couvert.

Optez pour des lanternes sur socle d'extérieur


Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette lanterne sur socle, parfaite pour éclairer votre jardin, le bord de votre terrasse ou pour accentuer les allées et chemins.

Garantie de 5 ans sur le système à DEL




En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système à DEL (le module à DEL et le pilote de DEL).

IP44 - à l'épreuve des intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice IP44 signifie qu'elle a été certifiée pour offrir une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Lumière blanche éclatante (3 000 K)



Saviez-vous que différentes nuances de lumière blanche sont identifiées par différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Des températures plus basses produisent une lumière blanche chaleureuse et confortable, tandis que des températures de couleur plus élevées produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000K.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non

Conception et finition

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Garantie de 5 ans sur le module à DEL: Oui
- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- Détecteur crépusculaire: Oui
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Centre de table: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 120
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Lanternes sur socle/lumières d'allée
- EyeComfort: Non
- Innovations en matière de DEL: UltraEfficient
- Caractéristiques supplémentaires: Connectable, Capteur, Solaire, Résistant à l'eau

Consommation

- Puissance: 1,3 W
- Consommation: 1,3 W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,912 kg
- Hauteur totale: 600 mm

Service

- Garantie: 5 ans

Fiche technique

- Flux lumineux total du luminaire: 250/25
- Technologie d'ampoule: DEL
- Couleur de la lumière: 3000
- Alimentation principale: 4 CC
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: A
- Code IP: IP44 | Protection des fils et résistant aux éclaboussures
- Catégorie de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677607272
- Poids net: 0,91 kg
- Poids brut: 1,39 kg
- Hauteur: 63 cm
- Longueur: 20 cm
- Largeur: 20 cm



Date de publication :
2026-04-18
Version: 0.83

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com