

PHILIPS

Lampe

LED

13 W - 120 W

E27

Kühles Tageslicht



8718699764975



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneten Lichtqualität

Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartentechnologie etwa 85 % weniger Energie und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

- Für das schonen deiner Augen entwickelt

Besonderheiten

Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese

Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Keine Richtwirkung
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Garantie

- Garantiedauer: 2 Jahre

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 6500 K
- Nomineller Lichtstrom: 2000 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 865 | CCT of 6500K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 6500 K
- Lichtstrom: 2'000 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.4
- Nennlichtausbeute (Nom): 153.00 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699764975
- Artikelnr.: 871869976497500
- Produkttitel: LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.51

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 120 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Systemleistung: 13 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 177 mm
- Gesamte Länge: 177 mm
- Gesamte Breite: 124 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- Durchmesser: 124 mm
- EPREL-Registrierungsnummer: 374862
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: E27
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699764975
- Nettogewicht: 0.08 kg
- Bruttogewicht: 0.19 kg
- Höhe: 19.6 cm
- Länge: 12.8 cm
- Breite: 12.8 cm



Ausstellungsdatum:
2025-09-13
Version: 0.369

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com