



# Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

#### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

### Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

· Für das schonen deiner Augen entwickelt

## Besonderheiten

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

#### Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- · Sockel: E27
- Kolbenausführung: Matt
- · dimmbar: Nein
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 30'000
- Nennlebensdauer: 15'000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- · Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 115 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699782016
- · Artikelnr.: 871869978201600
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.51
- . Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- · Systemleistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 106 mm
Gesamte Länge: 110 mm
Gesamte Breite: 60 mm

#### **Technische Daten**

· Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1825144

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699782016

Nettogewicht: 0.06 kgBruttogewicht: 0.1 kg

Höhe: 14.6 cmLänge: 6.5 cmBreite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-20 Version: 0.159 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.