

PHILIPS

Brenner

LED

3,2 W–40 W

G9

Warmweiß



8719514304031



Angenehmes Licht trifft auf innovatives Design

Dieser LED-Brenner mit Netzspannung sorgt für helles Weißlicht im gesamten Raum.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie Halogenbrenner

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Ersatz für Halogenbrenner



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies ein zeitgenössischer LED-Brenner. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenbrenner.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Keine Richtwirkung
- Sockel: G9
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Lampenabmessungen

- Höhe: 5.4 cm
- Breite: 1.7 cm

Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 8'000

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 400 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 125 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514304031
- Artikelnr.: 871951430403100
- Produkttitel: LED 40W G9 WW ND RF 2SRT6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 3.2 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 5.4 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer:
453190

Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514304031
- Nettogewicht: 0.01 kg
- Bruttogewicht: 0.02 kg
- Höhe: 12.7 cm
- Länge: 2.5 cm
- Breite: 6.3 cm
- Material-Nummer (12NC):
929002495531



Ausstellungsdatum:
2024-03-18
Version: 0.223

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.