

# PHILIPS

Spot 100W R7S R7S

LED

3000

1521 lm

15000



8720169301979



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

### Hochwertiges Licht

- Kühles, belebendes Licht

### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie Halogenlampen in Stabform

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 80 %

# Besonderheiten

## 3.500 K [LED-Lampen]



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 3.500 K und sorgt damit für ein kühles, belebendes Licht. Damit schaffst Du ein einladendes Ambiente für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder kannst Dich bei mit einem guten Buch entspannen.

## Ersetzt Halogenlampen in Stabform



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist diese moderne stabförmige LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen in Stabform.

## Energieeinsparung von bis zu 80 %



Erziele mit LEDs Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Mehr als 80 Prozent Energieeinsparung sind durch die Umrüstung Deiner Glühbirnen oder Halogenlampen möglich

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Klarer Kunststoff

## Lampenabmessungen

- Höhe: 7.8 cm
- Breite: 2.8 cm

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 132 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169301979
- Artikelnr.: 872016930197900
- Produkttitel: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 11.5 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 12

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 7.8 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer:  
1880096

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169301979
- Nettogewicht: 0.07 kg
- Bruttogewicht: 0.08 kg
- Höhe: 12.7 cm
- Länge: 3 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-05-24  
Version: 0.216

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.