





Robuste LED-Arbeitsbeleuchtung mit hoher Lichtqualität

Der Umstieg auf Philips LED-Röhren ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, alte Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre passt hervorragend dorthin, wo viel Licht gebraucht wird.

Hochwertiges Licht

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

 Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 60 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

• Bei einer Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden verringert sich der Aufwand, der durch häufiges Austauschen Deiner Lichtquellen entsteht. Eine perfekte Lichtlösung für stolze 25 Jahre.

Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

· Für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten entwickelt.

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart über 60 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen Lange Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden Mit elektromagnetischen Vorschaltgerät kompatibel

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T5
- Sockel: G5
- · Kolbenausführung: Matt
- · dimmbar: Nein
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 200'000
- · Nennlebensdauer: 25'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 220 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 600 lm
- · Nennlichtausbeute (Nom): 133 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- . EAN: 8720169308862
- Artikelnr.: 872016930886200
- Produkttitel: LED T5 mini 4.5W G5 WH 1CT/12

Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.5
- · Spannung: AC 220-240 V
- · Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Systemleistung: 4.5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 302 mmGesamte Länge: 302 mm
- · Gesamte Breite: 19 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1852426
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: KVG/VVG
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: Yes

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8720169308862
- Nettogewicht: 0.06 kg
- · Bruttogewicht: 0.08 kg
- Höhe: 37.5 cm
- · Länge: 3.1 cm
- Breite: 2.4 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.185 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.