



8718699755744



# Créez l'ambiance parfaite avec un éclairage à intensité variable de haute qualité.

Créez l'ambiance idéale avec les spots encastrables LED à intensité variable Philips : vous pouvez facilement atténuer la lumière vive de tous les jours pour lui donner des tons chaleureux.

### Adaptez votre intérieur

· Finition métallique décorative

### **Effet lumineux**

• Faisceau fin et brillant

### Sécurité

· Résistance à l'humidité

### Qualité supérieure

• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

· Intensité réglable

### Durée de vie

· Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

### Points forts

### Finition métallique décorative

Une finition métallique contemporaine ajoute une touche de modernité.

### Faisceau fin et brillant

Concentrez la lumière sur des objets, une table de salle à manger ou d'autres éléments d'intérieur pour attirer l'attention sur l'endroit souhaité.

### Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité signifie que vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon et dans tous les autres endroits humides.

### **EyeComfort**

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une

gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

### Intensité réglable

Vous permet de changer d'ambiance en réduisant les niveaux de luminosité de la LED, passant d'une lumière blanche éclatante à une douce luminosité, tout comme avec une lampe classique.

### Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

## Caractéristiques

### Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

### Design et finition

- · Couleur: Nickel
- · Matériaux: Métal, Plastique

### Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 10'000
- Durée de vie nominale: 20'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- · LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 58 lm/W

### **Divers**

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- · Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Étanche

### Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 31 mA

### Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.114 kg

• Distance d'encastrement: 15 mm

Hauteur totale: 55 mm Longueur totale: 85 mm Largeur totale: 85 mm

· Découpe pour encastrement dans le

plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

· Diamètre: 85 mm

· Rendement en lumen total de

l'éclairage: 350

· Couleur de lumière: 2700

Puissance électrique: AC 220-240
Éclairage à intensité variable: Oui
Puissance de l'ampoule incluse: 5.5
Indice de protection: IP65, IP20
Classe de protection: Classe II -Double isolation

### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718699755744

Poids net: 0.11 kg
Poids brut: 0.14 kg
Hauteur: 9 cm
Longueur: 7.5 cm
Largeur: 10.5 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.317 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.