

PHILIPS

Ampoule flamme dépolie
à filament 25 W B35 E14
x 2

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8718699782078



Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle des ampoules classiques, grâce à la dernière technologie LED éco-énergétique, pour une durée de vie dix fois plus longue.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Conçu pour le confort de vos yeux



Il est facile de voir à quel point un éclairage violent peut fatiguer les yeux. S'il est trop lumineux, on est ébloui. S'il est trop faible, la lumière clignote. Désormais, vous pouvez éclairer votre environnement agréablement grâce à des LED conçues pour le confort des yeux et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9.7 cm
- Largeur: 3.5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 113 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699782078
- Code commercial: 871869978207800
- Titre du produit: LED classic 25W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.41
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2.2 W
- Puissance équivalente: 25 W
- Classe énergétique: E

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9.7 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 387381

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699782078
- Poids net: 0.03 kg
- Poids brut: 0.07 kg
- Hauteur: 14.6 cm
- Longueur: 4.6 cm
- Largeur: 8.5 cm



Date de publication:
2025-04-16
Version: 0.491

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com