



Plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude.

Créez l'ambiance idéale avec les spots encastrables à intensité variable Philips LED WarmGlow. Plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

Design et finition

· Couleur: Blanc

· Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

• Nombre de cycles d'allumage: 50'000

· Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

· Intensité variable avec télécommande: Non

LED intégrée: Oui

· Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)

Homogénéité des couleurs: 5 SDCM

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Température de couleur: 2200-2700
 K

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 71 lm/W

Divers

 Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine

· Style: Contemporain

Type: Éclairages encastrés

· EyeComfort: Oui

Fonctionnalités supplémentaires:
 Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 33 mA

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.195 kg

· Distance d'encastrement: 4 mm

Hauteur totale: 48 mm
Longueur totale: 48 mm
Largeur totale: 92 mm

 Découpe pour encastrement dans le plafond: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Diamètre: 92 mm

• Rendement en lumen total de l'éclairage: 500

· Couleur de lumière: 2200-2700

· Puissance électrique: AC 220-240

· Éclairage à intensité variable: Oui

• Puissance de l'ampoule incluse: 6

· Indice de protection: IP20

 Classe de protection: Classe II -Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514328594

Poids net: 0.2 kgPoids brut: 0.23 kgHauteur: 9.5 cmLongueur: 7 cmLargeur: 11.4 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0 335 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.