



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Optez pour une solution de remplacement simple

 Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur non directionnelle
- · Prise: E14
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: Dépoli
- · Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 640 lm
- · Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- · Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 106 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514371927
- · Code commercial: 871951437192700
- Titre du produit: LED 60W R50 E14 WW 120D ND SRT4

Consommation électrique

- · Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- · Puissance équivalente: 50 W
- · Classe énergétique: F
- · Consommation électrique: 6 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 86 mmLongueur totale: 86 mmLargeur totale: 50 mm

Spécificités techniques

- · Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825229

Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8719514371927
- Poids net: 0.06 kgPoids brut: 0.08 kgHauteur: 12.7 cm
- Longueur: 5.3 cmLargeur: 6.3 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.232 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.