

2700K

806 lm

15 000 h



8719514452381





# Éclairage LED intense

Les ampoules LED Philips offrent un éclairage de haute qualité et une durée de vie exceptionnelle, tout en permettant des économies d'énergie immédiates et significatives.

# Éclairage de qualité supérieure

· En savoir plus sur l'éclairage

# Optez pour une solution de remplacement simple

 Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

# Optez pour une solution durable

· Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

# Points forts

## En savoir plus sur l'éclairage



Température de couleur : la lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les ampoules dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude et froide que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. IRC : l'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de décrire l'effet d'une source lumineuse sur

l'apparence des couleurs. La lumière naturelle du soleil a un IRC de 100. L'IRC des ampoules LED Philips est toujours supérieur à 80 pour garantir un rendu des couleurs fidèle et naturel.

# Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

### Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

# Caractéristiques

#### Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- · Prise: E27
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: DépoliMatériaux des lampes: Verre

#### Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- · Durée de vie nominale: 15'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

# Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- · Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

#### **Divers**

· EyeComfort: Non

### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514452381
- · Code commercial: 871951445238100
- Titre du produit: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 3CT/4 EC

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- · Classe énergétique: E
- · Consommation électrique: 7 W
- · Consommation d'énergie kWh/1000

h: 7

# Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 106 mmLongueur totale: 106 mmLargeur totale: 60 mm

# Spécificités techniques

- · Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825132

### Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8719514452381
- Poids net: 0.11 kg
  Poids brut: 0.16 kg
  Hauteur: 12 cm
  Longueur: 7.6 cm
  Largeur: 21.7 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.392 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.