

PHILIPS

Panneau encastré

Éclairages encastrés

62 x 62 cm

Lumière blanche naturelle
4 000 K

3 200 lm

Conforme aux normes
d'éclairage des bureaux
(UGR <19)



Une qualité professionnelle pour votre projet

Panneaux LED professionnels fiables et économes en énergie. Le panneau ProjectLine assure des économies d'énergie et s'adapte aux plafonds à profil visible de taille standard. Ce panneau est parfait pour les lieux de travail grâce à sa lumière blanche naturelle forte et à son UGR <19 (indice d'éblouissement unifié). De faibles niveaux UGR sont synonymes d'un faible éblouissement, ce qui favorise un éclairage confortable du lieu de travail et une productivité générale.

Installation facile

- L'installation ne pourrait être plus simple. Des clips intégrés de part et d'autre de l'appareil le maintiennent en place, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le fixer à l'aide de vis. Un câble de connexion GU10 facilite la fixation d'une ampoule.

Lumière de qualité supérieure

- Une lumière qui reste éclatante. Comme au tout premier jour d'utilisation.

Durée de vie

- Avec son boîtier en métal à la fois robuste et polyvalent, Philips Peridot convient à la plupart des environnements intérieurs. Disponible en versions carrées et rondes avec des finitions noires, blanches ou métallisées. Choisissez entre une tête fixe et une tête rotative réglable avec un angle de 30°. Bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Points forts

Facile à installer

L'installation ne pourrait être plus simple. Des clips intégrés de part et d'autre de l'appareil le maintiennent en place, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le fixer à l'aide de vis. Un câble de connexion GU10 facilite la fixation d'une ampoule.

Une lumière qui reste éclatante

Nos produits sont conçus et testés pour conserver 70 % de leur luminosité d'origine, même à la fin de leur durée de vie.

Conçu pour durer

Avec son boîtier en métal à la fois robuste et polyvalent, Philips Peridot convient à la plupart des environnements intérieurs. Disponible en versions carrées et rondes avec des finitions noires, blanches ou métallisées. Choisissez entre une tête fixe et une tête rotative réglable avec un angle de 30°. Bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal
- Finition du cache optique/de la lentille: Diamant
- Matériaux du cache optique/de la lentille: Acrylate

Durée de vie

- Plage de température ambiante: -10 à +35 °C

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Tolérance de flux lumineux: +/-10%
- Code couleur: 840 blanc neutre
- Flux lumineux constant: Non
- Température de couleur corrélée (nom.): 4000
- Chromaticité initiale: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 90°
- Flux lumineux: 3'200
- Matériaux optiques: Polystyrène
- Type d'optique: Angle d'ouverture de faisceau 90°
- Matériaux du réflecteur: Acrylate
- Performance température ambiante Tq: 25 °C
- Rouge saturé (R9): <50
- Effet stroboscopique: 1.6
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 88
- Taux d'éblouissement unifié: 19

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio, Hôtel, Restaurants
- Fonctionnalités supplémentaires: ProjectLine, Étanche

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 135 mA
- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui
- Risque photobiologique:
Photobiological risk group 0
@200mm to EN62778
- Classe risques photobiologiques: 0.2 m

Puissance système

- Tension d'entrée: 220-240
- Courant d'appel: 15
- Temps d'appel: 0.2
- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation électrique

- Puissance: 36
- Tolérance de consommation électrique: +/-10%

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 60
- Longueur totale: 620
- Largeur totale: 620

Entretien

- Garantie: 3 ans

Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II -
Double isolation
- Connexion: Connecteur à poussoir
2 pôles
- Taux de défaillance de l'appareillage
à la durée de vie utile moyenne de
35 000 h: 7.5
- Variation de l'intensité lumineuse:
Non
- Ballast/pilote / unité d'alimentation
électrique / transformateur: Bloc
d'alimentation électrique (Marche/
Arrêt)
- Ballast/pilote inclus: Oui
- Essai au fil incandescent: Pour
montage sur surfaces normalement
inflammables
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Essai au fil incandescent:
Température 650 °C, durée 30 s
- Fréquence linéaire: 50 or 60
- Code de protection contre les chocs
méca.: IK02 | 0,2 J standard
- Nombre d'appareillages: 1 unité
- Nombre de produits par disjoncteur
de 16 A type B: 35
- Convient pour la commutation
aléatoire: Oui

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets:
No
- Période de support définie: Not
applicable
- Protocole de communication: Non
applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514955301
- Poids net: 1.7 kg
- Poids brut: 2.15 kg
- Hauteur: 64.5 cm
- Longueur: 62.5 cm
- Largeur: 3.8 cm



Date de publication:
2026-06-06
Version: 0.257

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com