



# Éclairage d'aire de travail à LED, durable, d'excellente qualité

Passer aux tubes LED Philips est un moyen rapide et facile de remplacer vos anciens tubes fluorescents par la technologie LED, moderne et efficace. Ce tube LED Philips est idéal pour les lieux nécessitant une luminosité élevée.

# Éclairage de qualité supérieure

· Conçu pour le confort de vos yeux

### Optez pour une solution durable

 Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 50 % d'énergie en remplaçant vos tubes fluorescents existants (interdits par la réglementation européenne depuis 2023).

### Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

• Grâce à une durée de vie de 35 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos sources lumineuses et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 35 ans.

## Optez pour une solution de remplacement simple

· Conçu pour fonctionner sur des ballasts électromagnétiques.

# Points forts

# LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Économise plus de 50 % d'énergie par rapport aux tubes fluorescents Longévité de 35 000 heures Compatible avec ballast électromagnétique

# Caractéristiques

### Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: IntérieurForme de la lampe: T8

• Prise: G13

Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Non
Finition ampoule: Dépoli
Matériaux des lampes: Verre

### Dimensions de l'ampoule

Hauteur: 151.4 cmLargeur: 2.8 cm

# Design et finition

Matériaux: Verre

#### Durée de vie

 Nombre de cycles d'allumage: 200'000

· Durée de vie nominale: 35'000 h

# Environnement

 Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Caractéristiques lumineuses

Angle d'ouverture du faisceau: 240 degré(s)

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Température de couleur: 6500 KFlux lumineux nominal: 3500 lm

 Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

· Code couleur: 865 | CCT of 6500K

## **Autres caractéristiques**

· Efficacité: 111 lm/W

# Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8720169204843

Code commercial: 872016920484300
Titre du produit: LED T8 1500mm

31.5W G13 CDL UO 1CT/4

# Consommation électrique

Facteur de puissance: 0.9Tension: 220-240 V

Puissance: 31.5 WClasse énergétique: E

### Dimensions et poids du produit

· Longueur: 151.4 cm

# **Entretien**

· Garantie: 2 ans

# Spécificités techniques

· Fréquence: 50-60 Hz

Numéro d'enregistrement EPREL: 1384723

· Compatibilité des ballasts: EM



Date de publication: 2024-11-22 Version: 0.407 © 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.