







Dirigez facilement une lumière LED de haute qualité là où vous le souhaitez

Le spot à encastrer Philips Fresco offre une superbe lumière LED pour mettre en valeur votre jardin ou illuminer clairement les zones d'ombre. Il est composé d'acier inoxydable robuste et sa tête orientable offre un faisceau directionnel.

Facile d'utilisation

· Tête de spot orientable

Ampoule LED innovante

· Lumière LED haute qualité

Qualité supérieure

· Matériau durable de grande qualité

Conçus pour l'extérieur

· IP23 - résiste aux intempéries

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Lumière LED haute qualité

L'ampoule LED fournie avec cette lampe Philips est une solution exclusive développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit un flux lumineux parfait tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau durable de grande qualité

Ce spot conçu avec des matériaux durables de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il éclairera votre intérieur pendant de nombreuses années.

IP23 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP23 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre les projections d'eau. Elle est donc idéale pour éclairer une véranda ou un perron.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

Durée de vie

· Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
 Non
- Résistance totale aux intempéries:
 Non
- · LED intégrée: Non
- · Lumière blanche et chaude: Oui

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K

Divers

- · Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- · EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.16 kg

· Distance d'encastrement: 110 mm

Hauteur totale: 110 mmLongueur totale: 100 mmLargeur totale: 100 mm

· Découpe pour encastrement dans le

plafond: 8.0 cm x 8.0 cm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Rendement en lumen total de

l'éclairage: 355

· Couleur de lumière: 2700

Puissance électrique: 220V - 240V
Éclairage à intensité variable: Non
Classe énergétique de la source

lumineuse incluse: G • Fixation/culot: GU10

• Puissance maximale de l'ampoule de

rechange: 4.6

Indice de protection: IP20Classe de protection: Classe II -

Double isolation

Source lumineuse remplaçable: OuiNombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169266858

Poids net: 0.16 kgPoids brut: 0.28 kgHauteur: 10 cmLongueur: 9 cmLargeur: 10 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.287 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.