

PHILIPS

Lampes encastrées
Fresco 4,6W GU10

Luminaires extérieurs

2700K

Noir

Résistant à l'eau



8720169266858



Dirigez facilement une lumière LED de haute qualité là où vous le souhaitez

Le spot à encastrer Philips Fresco offre une superbe lumière LED pour mettre en valeur votre jardin ou illuminer clairement les zones d'ombre. Il est composé d'acier inoxydable robuste et sa tête orientable offre un faisceau directionnel.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable

Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

Qualité supérieure

- Matériau durable de grande qualité

Conçus pour l'extérieur

- IP23 - résiste aux intempéries

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Lumière LED haute qualité

L'ampoule LED fournie avec cette lampe Philips est une solution exclusive développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit un flux lumineux parfait tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau durable de grande qualité

Ce spot conçu avec des matériaux durables de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il éclairera votre intérieur pendant de nombreuses années.

IP23 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP23 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre les projections d'eau. Elle est donc idéale pour éclairer une véranda ou un perron.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.16 kg
- Distance d'encastrement: 110 mm
- Hauteur totale: 110 mm
- Longueur totale: 100 mm
- Largeur totale: 100 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 8.0 cm x 8.0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 355
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.6
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169266858
- Poids net: 0.16 kg
- Poids brut: 0.28 kg
- Hauteur: 10 cm
- Longueur: 9 cm
- Largeur: 10 cm



Date de publication:
2026-06-24
Version: 0.375

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.