



# Lampe de jardin solaire longue durée pour toutes les saisons.

Philips a développé une applique extérieure LED solaire UltraEfficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, réduire les déchets de matériaux et diminuer la consommation d'énergie. Avec sa durée de vie incroyable de 50 000 heures, elle dure plus de 5 fois plus longtemps que les appliques extérieures LED Philips équivalentes. L'idéal pour une planète plus durable.

### Installation facile

· Aucun câblage requis

### Solutions d'éclairage durables

· Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures

### Qualité supérieure

· Matériau de haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

• IP44 - résiste aux intempéries

### Caractéristiques spécifiques

- · Lumière à double luminosité
- · Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant

### Points forts

### Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

## Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures



La lumière LED fiable et de haute qualité dure jusqu'à 50 000 heures. Restez serein sachant que vous n'aurez à vous soucier d'aucun entretien pendant des années, tout en profitant d'une lumière d'ambiance parfaite à votre domicile.

### Matériau de haute qualité



Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

### IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

### Lumière à double luminosité

Créez une ambiance flexible et attrayante avec la fonction de double luminosité. La lumière s'atténue lorsqu'elle est inactive et s'éclaircit automatiquement lorsque des personnes sont présentes, offrant le bon niveau de lumière chaque fois que vous en avez besoin.

# Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est sur le point d'arriver.

# Caractéristiques

### **Design et finition**

Couleur: BlancMatériaux: Plastique

### Durée de vie

Durée de vie nominale: 50'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
   Non
- · Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries:
   Oui
- · LED intégrée: Oui
- · Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: OuiPoint focal: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 120 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
  Température de couleur: 5000 K

### Divers

- Style: Contemporain
- · Type: Appliques murales
- · EyeComfort: Non
- · Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires:
   Détecteur, Solaire, Étanche

### Consommation électrique

· Consommation électrique: 6

### Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.84 kgHauteur totale: 160 mmLongueur totale: 170 mmLargeur totale: 150 mm

### **Entretien**

· Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1000/50
- Couleur de lumière: 5000Puissance électrique: DC 4
- · Éclairage à intensité variable: Non
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe III Très basse tension de sécurité
- · Source lumineuse remplaçable: Non

### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169362185

Poids net: 0.84 kg
Poids brut: 1.05 kg
Hauteur: 18.5 cm
Longueur: 17.5 cm
Largeur: 21.5 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.282 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.