

PHILIPS

Plafonnier Moire
20 W

Plafonniers

4000K

Blanc

8721103069078



Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips diffusent une lumière confortable pour vos yeux.

Effet lumineux

- Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

Simple d'utilisation

- Installation aisée sans aucun câblage.

Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

- Facile à nettoyer

Points forts

Optique entrelacée

Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée (Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire

présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.

Installation facile

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

Caractéristiques

General

- Couleur du câble: gris

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Non

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 4000 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Bureau à domicile, Entrée/Couloir, Hôtel, Restaurants
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 170 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.58 kg
- Hauteur: 5 cm
- Hauteur totale: 50 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 380 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2300
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et froide
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103069078
- Poids net: 0.58 kg
- Poids brut: 0.83 kg
- Hauteur: 42.8 cm
- Longueur: 42.8 cm
- Largeur: 6.4 cm

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.233

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com