PHILIPS

Ultra Efficient 灯泡 2.5W

替代白炽灯功率 40W

E27

色温 4000K

6947830485376

明亮 LED 照明，拥有卓越照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供照明解决方案。将立即节省您的能源成本并减少灯泡更换的频率，而不会影响您的照明质量。

选择可持续解决方案
- 既省钱又环保
- 长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

生来就瞩目，明灭皆靓丽
- 经典玻璃 LED

产品亮点

节能高达 90%
与标准灯泡相比，LED 技术节能高达 90%。因此，节约的成本足以抵消购买费用，节电长效持久。同时有助于保护环境。

长使用寿命灯泡 - 长达 50 年
使用寿命长达 50,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 50 年的完美照明解决方案。

玻璃透明设计
为您提供心仪的外观和满意的性能。经典的透明玻璃设计，复刻传统灯泡的美妙明亮灯光，与您的家完美契合。

规格

灯泡特征
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 玻璃

灯泡尺寸
- 高度: 10.5 cm
- 宽度: 6 cm

设计和外观
- 材料: 玻璃

耐用性
- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 50,000 小时

灯光特征
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 4000 K
- 标称光通量: 500 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 840 | CCT of 4000K

其他
- EyeComfort: 是
- LED 创新: UltraEfficient, EyeComfort

其他特征
- 效能: 200 lm/W

包装信息
- EAN: 6947830485376
- EOC: 694783048537600
- 产品名称: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE CN

功耗
- 功率系数: 0.4
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 2.5 W
- 瓦数当量: 40 W

产品尺寸和重量
- 长度: 10.5 cm

技术规格
- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6947830485376
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.06 kg
- 高度: 15 cm
- 长度: 6.7 cm
- 宽度: 6.7 cm
- 材料编号 (12NC): 929003066508

发行日期: 2024-04-11
版本: 0.45

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com