

PHILIPS

Bodový zdroj
50 W PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 h

Stmívání



8718699774233



Čím více světlo ztlumíte, tím bude mít teplejší odstín.

LED světla Philips WarmGlow můžete ztlumit z běžného osvětlení do přívětivých tónů tradičních lamp – čím více je ztlumíte, tím teplejší odstín získají. To je odlišuje od standardních stmívatelných LED světel, které při stmívání pouze ztrácí jas. Svítidla WarmGlow mají nově také vyšší index barevného podání, jehož hodnota 90 je srovnatelná s přirozeným světlem a dá tak vyniknout skutečným barvám vašeho domova. LED světla Philips WarmGlow výborně poslouží při jakékoli příležitosti, ať už jde o večerní relax na pohovce nebo ostré ranní probuzení.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

8718699774233

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Možnost ztlumení do teplého světla

Přednosti

Teplé bílé světlo jako u žárovky

Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Je ideální pro domácí osvětlení.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení



Moderní osvětlení s dobře známým širokoúhlým světelným výstupem (36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zdůrazňující i univerzální osvětlení. Lze jej použít v zápusných a kolejnicových stropních svítidlech a je ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jídelen.

Možnost ztlumení do teplého světla

Tato stmívatelná žárovka nabízí teplé světlo s teplotou chromatičnosti od 2200 K do 2700 K. Čím více světlo ztlumíte, tím je teplejší.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, WarmGlow

Informace o balení

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Název produktu: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.84
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 3,8 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 387455

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699774233
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-09-20
Verze: 0.297

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com