

PHILIPS

Bodový zdroj 35W
MR11 GU10

LED

2700 K

240 lm

25 000 h



8718699775919



Velmi kvalitní hřejivě bílé osvětlení

Bodová světla Philips LED jsou ušitá na míru základním požadavkům na osvětlení: se spotřebou typickou pro technologie LED dodávají teplé světlo podobné halogenovým svídlům.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako halogenový reflektor

Vysoce kvalitní LED svídllo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Nahrazuje halogenové bodové světlo



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního reflektorového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový reflektor.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

null

- Vhodné pro zvýrazňující osvětlení: Ano

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný bodový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 240 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2700 K
- Světelný tok: 240 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 68 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Název produktu: MR11 GU10
3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 35 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 3,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 50 mm
- Celková délka: 50 mm
- Celková šířka: 36 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000
- Jmenovitá špičková intenzita: 450 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 36 mm
- Registrační číslo EPREL: 391893
- Referenční měření toku: Narrow Cone
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: GU10
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699775919
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 3,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.185

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com