

PHILIPS

Bodový zdroj
50 W PAR16 GU10

LED

4000 K

350 lm

15 000 h

Stmívání



8718699775995



Rozsvi'tte svůj domov správným světlem.

LED svítidla Philips CRI90 prozáří vaše místnosti přirozeným světlem, aby se váš domov ukázal v tom pravém světle. Jejich index barevného podání (CRI) se blíží 100, takže jsou srovnatelné s přirozeným světlem. Dekorace a vybavení vašeho domova proto vypadají přesně tak, jak jste vždycky chtěli. Nespokojte se se svítilky, která mají špatné barevné podání. Pořídte si Philips CRI90, abyste svůj domov viděli v tom pravém světle.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné bílé světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Tvarem a velikostí je podobná halogenovému bodovému reflektoru
- Stejný tvar a velikost jako lineární halogenová světla

Přednosti

Chladné bílé světlo



Tato žárovka má teplotu chromatičnosti 4000 K a navozuje tak výjimečně studenou, svěží a jiskřivou atmosféru.

Nahradí halogenový reflektor



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního kapslového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový bodový reflektor.

Nahrazuje lineární halogenová světla



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního lineárního osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenová lineární světla.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 350 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 940 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 87 lm/W

Různé

- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Informace o balení

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Název produktu: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.84
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 391907

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699775995
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-09-20
Verze: 0.263

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com