

PHILIPS

Bodový zdroj 50 W
PAR16, 3x GU10

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8718699776114



Užijte si hřejivě bílé světlo LED

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako halogenový reflektor

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Nahrazuje halogenové bodové světlo



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního reflektorového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový reflektor.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení



Moderní osvětlení s dobře známým širokoúhlým světelným výstupem (36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zvýrazňující i univerzální osvětlení. Lze jej použít v zápusných a kolejnicových stropních svítidlech a je ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jidelen.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 355 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 77

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8718699776114
- EOC: 871869977611400
- Název produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 50
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,6
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 387358

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699776114
- Čistá hmotnost: 0,14 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 11,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.245

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com