

PHILIPS

Bodový zdroj 50 W
PAR16, 3x GU10

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 h

Stmívání



8718699776459



Čím více světlo ztlumíte, tím je světlo teplejší.

Světelné zdroje Philips WarmGlow LED umožňují ztlumit běžně používaná světla do přívětivých tónů tradičních žárovek. Čím víc světlo ztlumíte, tím má teplejší odstín. Tím se liší od standardních stmívatelných zdrojů LED, u kterých se při stmívání jen snižuje jas. Světelné zdroje WarmGlow také nyní mají vyšší index barevného podání, jehož hodnota 90 je srovnatelná s přirozeným světlem a dá tak vyniknout skutečným barvám vašeho domova. Světelné zdroje Philips WarmGlow LED nabízí světlo přesně podle vašich potřeb, ať již chcete večer relaxovat na pohovce, nebo ráno svěží vyrazit do nového dne.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Přednosti

Teplé bílé světlo jako u žárovky

Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Je ideální pro domácí osvětlení.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení



Moderní osvětlení s dobře známým širokouhlým světelným výstupem (36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zvýrazňující i univerzální osvětlení. Lze jej použít v zápusných a kolejnicových stropních svítidlech a je ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jídelen.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, WarmGlow

Informace o balení

- EAN: 8718699776459
- EOC: 871869977645900
- Název produktu: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 3SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.84
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 3,8 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 387455

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699776459
- Čistá hmotnost: 0,14 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 11,5 cm



Datum vydání:
2025-09-20
Verze: 0.206

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com