

PHILIPS

Bodové světlo
50 W PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 h

Stmívání



8719514265547



Čím více světlo ztlumíte, tím bude mít teplejší odstín.

Světla Philips WarmGlow LED můžete ztlumit do přívětivých tónů tradičních žárovek. Čím víc je ztlumíte, tím mají teplejší odstín. Tím se liší od standardních stmívatelných zdrojů LED světla, u kterých se při stmívání jen snižuje jas. Světla WarmGlow také nyní mají vyšší index barevného podání, jehož hodnota 90 je srovnatelná s přirozeným světlem a dá tak vyniknout skutečným barvám vašeho domova. Světelné zdroje Philips WarmGlow LED vám výborně posvítí na cokoli, ať už chcete večer relaxovat na pohovce, nebo ráno svěží vyrazit do nového dne.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Přednosti

Teplé bílé světlo jako u žárovky

Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Je ideální pro domácí osvětlení.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení



Moderní osvětlení s dobře známým širokouhlým světelným výstupem (36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zvýrazňující i univerzální osvětlení. Lze jej použít v zápusných a kolejnicových stropních svítidlech a je ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jídelen.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači

Rozměry zářivky

- Výška: 5,4 cm
- Šířka: 5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 90 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514265547
- EOC: 871951426554700
- Název produktu: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.84
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 3,8 W
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 5,4 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 387455
- Referenční měření toku: Narrow Cone



Datum vydání: 2024-10-10
Verze: 0.92

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com