

PHILIPS

Bodové svítidlo
100 W R7S

LED


3000

1521 lm

15000



8720169301979



Jasné LED osvětlení výjimečné kvality

Toto inovativní lineární světlo LED představuje dokonalou náhradu za halogenové žárovky s patičí R7S, které daleko předčí i v energetické úspornosti.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné, energií nabitě světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako lineární halogenová světla

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 80 % energie

Přednosti

3500 K [žárovky LED]



Tato žárovka s teplotou chromatičnosti 3500 K poskytuje studené světlo plné energie, které vytváří přívětivou atmosférou pro pohoštění přátel nebo posezení s knihou.

Nahrazuje lineární halogenová světla



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního lineárního osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenová lineární světla.

Ušetří až 80 % energie



Užijte si úspory energie s technologií LED bez kompromisů v kvalitě světla. Náhradou stávajících žárovek nebo zářivek můžete okamžitě ušetřit přes 80 % energie.

Specifikace

General

- Vhodné pro zvýrazňující osvětlení: Ne

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: R7s
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Průhledný plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000
- Světelný tok: 1 521 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 132

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Název produktu: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 100
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 11,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 12

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 78 mm
- Celková délka: 78 mm
- Celková šířka: 28 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1880096
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Patice krytky: R7s

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169301979
- Čistá hmotnost: 0,07 kg
- Hrubá hmotnost: 0,08 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2026-07-01
Verze: 0.195

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com