

# PHILIPS

Bustan  
Wandleuchte, 9W

myGarden

2700 K

Anthrazit

Wasserbeständig



16484/93/P0



## Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Diese wunderschöne L-förmige Philips Bustan Wandleuchte in Premium-Anthrazitgrau besteht aus Aluminiumguss und wirft ein diffuses warmweißes LED-Licht an Ihre Wand. Es ist ein Bewegungssensor integriert, der sich automatisch einschaltet, wenn jemand sich der Leuchte nähert.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- Hochwertige LED-Beleuchtung

### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

### Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

- Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

### Besondere Eigenschaften

- Integrierter Bewegungssensor für mehr Komfort und Sicherheit
- Wetterfest
- Lange Lebensdauer von bis zu 30 Jahren

# Besonderheiten

### Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

#### Hochwertige LED-Beleuchtung

Bei der LED-Lichttechnologie, die in diese Philips Lampe integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

#### Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

#### Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

### 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

#### Inklusive Bewegungssensor



Es ist ein Bewegungssensor eingebaut, der Sie zu Hause empfängt, oder Sie wissen lässt, wenn sich jemand nähert. Wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, schaltet sich die Lampe automatisch ein.

### Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

#### Lange Lebensdauer (30 Jahre)



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden (entspricht 30 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Aluminium

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,575 kg
- Höhe: 9,2 cm
- Länge: 22 cm
- Breite: 7,8 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 30.000 Stunde(n)
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 40 W
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1000 lm
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Netzstrom: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5 W
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Anzahl Lichtquellen: 2

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696158883
- Nettogewicht: 0,57 kg
- Bruttogewicht: 0,65 kg
- Höhe: 22,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 9,9 cm
- Material-Nummer (12NC): 915005378401



Ausstellungsdatum:  
2024-07-25  
Version: 0.414

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.