



17356/47/P0





# Beleuchten Sie Ihren Garten in der Nacht

Dieser solide Philips myGarden Crust LED-Einbauspot aus Edelstahl markiert Wege und Einfahrten, ohne das Aussehen Deines Gartens zu verändern. Erstklassige Materialien und hochwertige Philips LEDs sorgen dafür, dass Du nach der Installation fast keine Wartung brauchst.

# Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- · Hochwertige LED-Beleuchtung

#### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Qualitativ hochwertiger Edelstahl und hochwertige Kunststoffe

# Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

• Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

# **Besondere Eigenschaften**

- Einfache Installation
- IP67 wetterfest
- · Lange Lebensdauer

# Besonderheiten

# **Energiesparend**



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

#### Hochwertige LED-Beleuchtung

Bei der LED-Lichttechnologie, die in diese Philips Lampe integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

# **Qualitativ hochwertiges Material**

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen.

#### 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

#### **Einfache Installation**



Die Installation einer Leuchte gestaltet sich nicht immer einfach. Bei der Außenleuchte von Philips wurde besonders auf eine einfache Handhabung geachtet, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Im Lieferumfang des Produkts ist ein Torxschlüssel enthalten, den Sie während der Installation benötigen.

IP67 – wetterfest



Diese Philips Leuchte für den Außenbereich wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP67, d. h. sie ist gegen zeitweiliges Eintauchen geschützt und ideal für die Beleuchtung von Wegen oder Einfahrten. Sie können sogar mit dem Auto darüber fahren.

# Lange Lebensdauer



Philips LED-Leuchten haben eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden (was durchschnittlich 20 Jahren entspricht, basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Aus-Schaltzyklen).

# Daten

#### Lampeneigenschaften

· dimmbar: Nein

#### Design und Materialausführung

· Material: Edelstahl

#### Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 25.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: JaSolarenergie: Nein

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

# Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Nennlichtausbeute (Nom): 112 lm/W

#### **Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- · Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Bodenspots/Erdspieße
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

#### Stromverbrauch

· Wattleistung: 3,2 W

# Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,334 kg
Ausschnittlänge: 10.5 cm
Ausschnittbreite: 10.5 cm

Länge: 12 cmEinbautiefe: 12 mmBreite: 12 cm

Gesamte Höhe: 126 mmGesamte Länge: 115 mmGesamte Breite: 115 mm

 Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 10.5 cm x 10.5 cm

#### **Service**

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
 350

· Lichtfarbe: 2700

· Netzstrom: AC 220-240

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

 Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 3 W

 IP-Code: IP67 | Staubdicht und vorübergehend tauchfest

· Schutzklasse: Klasse II

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

· Anzahl Lichtquellen: 1

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696159019

Nettogewicht: 0,33 kgBruttogewicht: 0,43 kg

Höhe: 12,6 cmLänge: 12,1 cmBreite: 12,1 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0 427 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.