



# Hochmoderne LED-Lampen für zu Hause

Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Sie erzeugt die Farbtemperatur einer Flamme und ist somit perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

#### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

• Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

#### Licht und mehr

· Zur Verwendung in Kühl- und Gefrierschränken

## Besonderheiten

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

# 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

#### Speziallampen für Haushaltsgeräte

Kühlschranklampen von Philips können in Kühlschränken, Gefrierschränken und ähnlichen Geräten mit niedrigen Betriebstemperaturen verwendet werden. Ersetzen Sie einfach die Glühlampen in Ihren Haushaltsgeräten durch die äußerst langlebigen und energiesparenden Philips Kühlschranklampen.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- · Sockel: E14
- · Kolbenausführung: Matt
- · dimmbar: Nein
- · Kolbenmaterial: Kunststoff

#### Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 150 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 88 lm/W

#### **Sonstiges**

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699771935
- Artikelnr.: 871869977193500
- Produkttitel: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 15 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Leistung: 1,7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 2

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 59 mmGesamte Länge: 59 mmGesamte Breite: 25 mm

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer:

391879

#### Packmaße und Gewicht [LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6]

• EAN/UPC - Produkt: 8718699771935

Nettogewicht: 0,01 kgBruttogewicht: 0,02 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 2,5 cmBreite: 6,3 cm

#### Packmaße und Gewicht [LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12]

• EAN/UPC - Produkt: 8718699771935

Nettogewicht: 0,01 kgBruttogewicht: 0,02 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 2,5 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-13 Version: 0.539 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.