



Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem, hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

Hochwertiges Licht

· Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: E14dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- · Abstrahlwinkel: 36 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- · Nomineller Lichtstrom: 210 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 75 lm/W

Sonstiges

- · EveComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699774257
- · Artikelnr.: 871869977425700
- Produkttitel: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND RF 2SRT6

Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Systemleistung: 2,8 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 3

Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 84 mm
- · Gesamte Länge: 84 mm
- · Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

 Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 400 cd

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 397588

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699774257

Nettogewicht: 0,11 kgBruttogewicht: 0,14 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 13 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-05 Version: 0.179 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.