

PHILIPS

Filament-Lampe Mirror
Crown 50W A60 E27

LED

2700 K

650 lm


15000 Std.

Dimmfunktion



8718699782474

A
↑
G F



Eine einzigartige Lampe

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Licht und mehr

- Dimmt zu einem wärmer werdenden Lichteffekt

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Klassische Glas-LED

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Dimmt zu einem warmen, angenehmen Lichteffekt

Mit dieser dimmbaren Lampe können Sie von einem warmen Licht mit 2.200 K bis zu einem Licht mit 2.700 K dimmen. Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht.

Klarglas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichteistung. Die Lampen im klassischen Klarglas-Design erzeugen ein wunderschön glänzendes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Mirror Crown
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 650 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 650 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- Nennlichtausbeute (Nom): 90,00 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Dekorativ

Andere Eigenschaften

- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699782474
- Artikelnr.: 871869978247400
- Produkttitel: LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.7

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,7
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 7,2 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699782474
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,1 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 6,5 cm
- Breite: 6,3 cm

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 106 mm
- Gesamte Länge: 106 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 60 mm
- EPREL-Registrierungsnummer: 1825215
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: E27
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No



Ausstellungsdatum:
2025-12-20
Version: 0.362

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.