

# PHILIPS

Spot 60 W R7S

LED

3000K

810 lm

15000 Std.



8719514303812



## Erlebe warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen matten Glühlampen.

### Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 80 %

### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

# Besonderheiten

## Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich

ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

## Energieeinsparung von bis zu 80 %



Erziele mit LEDs Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Mehr als 80 Prozent Energieeinsparung sind durch die Umrüstung Deiner Glühbirnen oder Halogenlampen möglich

## Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Du von einer Philips LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten kannst.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 810 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 112

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514303812
- Artikelnr.: 871951430381200
- Produkttitel: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 7,2
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 118 mm
- Gesamte Länge: 118 mm
- Gesamte Breite: 15 mm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer:  
624213

#### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

#### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514303812
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Bruttogewicht: 0,03 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 3 cm
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.365

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.