





Robuste LED-Aufgabenbeleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine alten Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED-Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre eignet sich ideal für Orte, die viel Licht benötigen.

Hochwertiges Licht

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

 Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 50 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

• Bei einer Nutzlebensdauer von bis zu 35.000 Stunden verringert sich der Aufwand, der durch häufiges Austauschen Deiner Lichtquellen entsteht. Eine perfekte Lichtlösung für stolze 35 Jahre.

Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

• Für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten entwickelt.

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart über 50 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen Lange Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden Mit elektromagnetischen Vorschaltgerät kompatibel

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: InnenbeleuchtungLampenform: T8

Sockel: G13Glasart: Satiniert

 $.\ Kolbenausf\"{u}hrung:\ Matt$

dimmbar: NeinKolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

Höhe: 121,4 cmBreite: 2,8 cm

Design und Materialausführung

· Material: Glas

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 200.000Nennlebensdauer: 35.000 Stunde(n)

Umweltschutz

 Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Abstrahlwinkel: 240 Grad

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 6500 K

· Nomineller Lichtstrom: 2400 lm

• Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort

volle Lichtleistung

• Farbcode: 865 | CCT of 6500K

Andere Eigenschaften

· Lichtausbeute: 111 lm/W

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8720169204805

• Artikelnr.: 872016920480500

• Produkttitel: LED T8 1200mm 21.5W

G13 CDL UO 1CT/4

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.9Spannung: 220-240 VWattleistung: 21,5 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

• Länge: 121,4 cm

Service

Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer:

 Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: KVG/VVG



Ausstellungsdatum: 2024-10-17 Version: 0.413 © 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.