

PHILIPS

Filament-Lampe,
Milchglas, 60W A60 E27

Ultraeffizient

3000K

840 lm

35.000 Std.



8720169250413



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für klare Glühlampen.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Klassische Glas-LED

Besonderheiten

Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

Satiniertes Glas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichtleistung. Die Lampen im klassischen satinierten Glasdesign erzeugen ein warm schimmerndes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 35.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 840 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 210

Sonstiges

- LED-Innovationen: UltraEfficient

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169250413
- Artikelnr.: 872016925041300
- Produkttitel: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60
- Energieeffizienz-Label (EEL): A
- Leistung: 4
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 104 mm
- Gesamte Länge: 104 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer:
1543875

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169250413
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,09 kg
- Höhe: 12 cm
- Länge: 6,6 cm
- Breite: 6,6 cm



Ausstellungsdatum:
2026-04-15
Version: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.