





# Robuste LED-Aufgabenbeleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine alten Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED-Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre eignet sich ideal für Orte, die viel Licht benötigen.

#### **Hochwertiges Licht**

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

#### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

 Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 40 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

# Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

 Bei einer Nutzlebensdauer von bis zu 35.000 Stunden verringert sich der Aufwand, der durch häufiges Austauschen Deiner Lichtquellen entsteht. Eine perfekte Lichtlösung für stolze 35 Jahre.

# Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

 Für den Einsatz mit einer breiten Palette elektronischer Vorschaltgeräte entwickelt und in der Praxis getestet.

# Besonderheiten

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart über 40 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen Lange Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden Mit elektronischem Vorschaltgerät kompatibel

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T5
- Sockel: G5dimmbar: Ja
- · Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

### Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 35.000

# Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Lichteigenschaften

- · Abstrahlwinkel: 200 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- · Nomineller Lichtstrom: 2500 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 151 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort
- · Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169254589
- Artikelnr.: 872016925458900
- Produkttitel: LED T5 HF 1200mm
- 16.5W G5 CW HE 1CT/4

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.92
- Spannung: 70-120 V
- · Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Systemleistung: 16,5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 17

### Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 1.163 mm
- · Gesamte Länge: 1.163 mm
- · Gesamte Breite: 19 mm

# **Service**

• Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

- Frequenz: 30K-100K
- EPREL-Registrierungsnummer: 1384135
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten:
  EVG

### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169254589

Nettogewicht: 0,16 kgBruttogewicht: 0,17 kg

Höhe: 120,6 cmLänge: 3,1 cmBreite: 2,4 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-05 Version: 0.231 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.