



UltraEfficient Downlight ist die optimale Lösung zum Energiesparen

Das von Philips neu entwickelte ultraeffiziente Downlight verwendet eine innovative Technologie, die sowohl CO2-Emissionen als auch Materialverschwendung und Energieverbrauch reduziert. Mit einer unglaublich langen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält das UltraEfficient Downlight mehr als dreimal so lange wie ein vergleichbares Philips LED Downlight. Und das bei einem Energieverbrauch von nur 50 %. Genau das, was wir für einen nachhaltigeren Planeten benötigen.

Nachhaltige Lichtlösungen

• Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Lichteffekt

· Hochwertiger DiffusorWeiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Material und Oberfläche

· Material aus hochwertigem Metall

Besonderheiten

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Hochwertiger DiffusorWeiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung



Dieser hochwertige Diffusor verteilt ein weiches Licht im ganzen Raum.

Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

· Farbe: Weiß

Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 25.000Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Über Fernbedienung dimmbar: Nein

· LED integriert: Ja

• Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 110 Grad

· Farbkonsistenz: 5 SDCM

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 4000 K

Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

· Nennlichtausbeute (Nom): 155 lm/W

Sonstiges

 Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche

· Stil: Zeitgenössisch

• Typ: Einbau- und Einlegeleuchten

· EyeComfort: Ja

 LED-Innovationen: UltraEfficient, EyeComfort

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 22 mA

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.35

Leistung: 2

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,08 kg
Einbautiefe: 0 mm
Gesamte Höhe: 50 mm
Gesamte Länge: 90 mm
Gesamte Breite: 90 mm

 Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 8.0 cm x 8.0 cm

Service

· Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

· Durchmesser: 90 mm

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
 310

Lichtfarbe: Kaltweißes LichtNetzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

Schutzklasse: Klasse IIAnzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169308107

Nettogewicht: 0,08 kgBruttogewicht: 0,11 kg

Höhe: 10,8 cmLänge: 10,8 cmBreite: 5,6 cm



Ausstellungsdatum: © 2025 Signify Ho 2025-12-06 Zusicherungen ur Version: 0.185 oder Vollständigk und haftet nicht f werden. Die in die

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.