

PHILIPS

Filament-Lampe
Bernstein 50W A60 E27

LED

2700 K

640;320;60lm

15000 Std.



8720169323377



Diese Lampen können sich sehen lassen, schönes, dekoratives Licht mit unterschiedlicher Helligkeit.

Die neue Deco-Kollektion verwandelt Dein Zuhause mit wärmeren Licht und unterschiedlicher Lichthelligkeit, passend zu Deiner gewünschten Anwendung.

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

Besonderheiten

Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



„Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleiht jedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet.“

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Bernsteinfarben
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 330 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 640, 320, 60 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 91 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169323377
- Artikelnr.: 872016932337700
- Produkttitel: LED SSW 50W A60 E27 AMBER SP

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: AC 230 V
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 7, 3,8, 1 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 108 mm
- Gesamte Länge: 108 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1902866
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169323377
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Bruttogewicht: 0,06 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 6,6 cm
- Breite: 6,4 cm



Ausstellungsdatum:
2026-01-14
Version: 0.210

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.