## **PHILIPS**

Filament-Lampe Bernstein 50W ST64 E27

**LED** 

2200-2700 K

640 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8720169323452





# Entwickelt, um gesehen zu werden

Die neue Deco Kollektion verwandelt Dein Zuhause mit einer perfekten Auswahl an (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtung.

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

· Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

### Besonderheiten

### Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



"Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleihtjedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet."

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27dimmbar: Ja
- · Kolbenausführung: Bernsteinfarben
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 330 GradFarbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 640 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 91 lm/W

#### **Sonstiges**

- EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

- . EAN: 8720169323452
- Artikelnr.: 872016932345200
- Produkttitel: LED 50W ST64 E27 AMBER WGD SP

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.7
- · Spannung: AC 230 V
- · Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Systemleistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

#### Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 140 mm
- Gesamte Länge: 140 mm
- · Gesamte Breite: 64 mm

#### **Technische Daten**

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1902861
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8720169323452
- · Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 17,7 cm
- · Länge: 7 cm
- · Breite: 7,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-12 Version: 0.177 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.