

Capricorn Wandleuchten, 4,3 W

Ultraeffizient

2700 K

Anthrazit

Von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang; Sensor;
wasserbeständig



8721103109996



Unsere bisher energieeffizientesten LED-Leuchten

Die Philips Capricorn LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminiumdruckguss. Das Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen zur Beleuchtung Deiner Wand mit viel diffusem, hellem Licht. Mit ihrer bahnbrechenden neuen Technologie reduzieren diese ultraeffizienten Außenleuchten sowohl CO2-Emissionen als auch Materialverschwendungen und Energieverbrauch.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- Ultra Effizient

Hochwertige Qualität

- Langlebiges Design mit PowerShield Beschichtung

Für den Außenbereich

- IP44 – wasserfest

Besondere Eigenschaften

- Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 50.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Ultra Effizient



Diese Lampe verbraucht mindestens 50 % weniger Energie als gleichwertige Standard-LED-Leuchten von Philips.

Robustes Design



Geschützt durch PowerShield Um Deine Außenleuchten in hervorragendem Zustand zu halten, verwenden wir eine Hochleistungs-Pulverbeschichtung von Interpon, einer Marke von AkzoNobel. Sie ist widerstandsfähiger als herkömmliche Lacks und schützt vor Ausbleichen, Kratzern, Dellen und Rost für lang anhaltende Schönheit und Leistung.

IP44 – wasserfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor



Diese Leuchten mit eingebautem Bewegungsmelder begrüßen Dich automatisch, wenn Du nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommst. Oder sie werden heller, wenn Besucher eintreffen. Die einzigartige Dämmerungsfunktion schaltet das Licht automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Eine ideale Sache für lange Sommerabende im Freien oder mehr Sicherheit.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Aluminium

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Sonnenauf- bis -untergang, Bewegungssensor, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 4,3

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,49 kg
- Gesamte Höhe: 21 mm
- Gesamte Länge: 21 mm
- Gesamte Breite: 8 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 800
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: B
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103109996
- Nettogewicht: 0,49 kg
- Bruttogewicht: 0,62 kg
- Höhe: 21,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 21,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-01-17
Version: 0.159

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.