

PHILIPS

Filament pære matteret
75 W G120 E27

LED

2.700 K

1.055 lm

15.000 timer



8718699764753



Varmt hvidt lys, ingen kompromiser hvad angår lyskvalitet

Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 85 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative lamper

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design

og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Perfekt til dekorative lamper

Moderne belysning med en Philips LED Globe pære til brug i dekorative lamper som loftslamper og lys til spejle.

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belastte øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt
Globe pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700
- Lysstrøm: 1.055 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 124,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Produktets titel: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.52

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.52
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 75
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 8,5
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 9

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 177 mm
- Samlet længde: 177 mm
- Samlet bredde: 125 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 125 mm
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 374886
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764753
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,2 kg
- Højde: 19,6 cm
- Længde: 12,8 cm
- Bredde: 12,8 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.251

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com