

# PHILIPS

Pære 40; 18; 9 W  
B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470; 180; 90lm

15.000 timer



8718699772154



## Én lyskilde, Én kontakt. Tre lysindstillinger.

Skift stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med en Philips SceneSwitch LED lampe pære kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt, varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

### Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation

### Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

# Vigtigste nyheder

## Tre lysindstillinger (SSDL)

Alt-i-en erstatningspære, der skifter mellem tre forskellige lysstyrker af dagslys – alt sammen med din eksisterende kontakt.

## Plug and Play



Kræver ingen ekstra installation eller Dimmer switch. Pæren fungerer ikke med almindelige lysdæmpere. Hvis den bruges med lysdæmper, bør du indstille lysdæmperen til 100% lysstyrke.

## Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200-2500-2700 K
- Nominel lysstrøm: 470, 180, 90 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2200, 2500, 2700
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 94,00

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: SceneSwitch

## Andre egenskaber

- EU RoHS-godkendt: Ja

**Emballageoplysninger**

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Produktets titel: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

**Effekt**

- Effektfaktor (brøk): 0.5

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40;18;9
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 5, 2,5, 1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 106 mm
- Samlet længde: 106 mm
- Samlet bredde: 35,5 mm

**Nominelle værdier**

- Nominel levetid: 15.000

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 35,5 mm
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 739281
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 0,9
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E14

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699772154
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.374

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)